

Stamisol Quellschweissmittel

Beschreibung

Tetrahydrofuran / THF
Farbe: farblos / transparent
Lagerung: frostfreie Lagerung
Inhalt: 1 Liter = 0.89 kg

Anwendung

Quellschweissmittel für Stamisol Extreme Pack 500 und Stamisol Advanced Pack 350
Verbrauch ca 1 Liter pro 200 m² Bahnenfläche
Anwendungstemperatur 0 ° C bis + 70 ° C
Lagerung: frostfreie Lagerung

Verarbeitungshinweise

Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.
Die benötigte Menge Quellschweissmittel in die Pinselflasche (bitte separat bestellen)
füllen und den Pinselaufsatz aufschrauben.
Stamisol Extreme Pack 500 bzw Stamisol Advanced Pack 350 im Überlappungsbereich
zurückschlagen und das Quellschweissmittel auftragen. Bitte beachten Sie eine
Mindestauftragsbreite von 6 cm.
Genau so viel Quellschweissmittel auftragen, dass ein flächiger Film entsteht.
Stamisol Extreme Pack 500 bzw Stamisol Advanced Pack 350 umlegen und mit
Andrückwalze über die gesamte Naht fest anrollen.
Unmittelbar nach dem Auftrag, Stamisol Extreme Pack 500 bzw Stamisol Advanced Pack
350 nicht mechanisch belasten.
Schweissnaht auf Leckagen prüfen.
Das Quellschweissmittel nicht auf Dauer in der Pinselflasche lagern. Die Pinselflasche
Sollte nach Arbeitsende immer entleert werden.

Dezember 2023, Version 1 / TSC